



Skříňový vozík s 5 ložnými plochami, Typ: 5392



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919882 5392
GTIN	4017976013176
Třída artiklu	96F

Popis

Provedení:

Konstrukce z úhelníkové oceli se surovým madlem. Čelní stěny, 1 podélná stěna a střecha obloženy drátěnou mřížkou 40×40×4 mm, zcela svařené. Uzávěr se zástrčkou s vahadlem a cylindrickým zámkem. 1 pevné a 4 volná dna z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Centrální brzdový systém TOTALSTOP u říditelných koleček.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy 5	1482 mm
Madlo	ano

Výška	1792 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	144 kg
Nosnost každé police	90 kg
Šířka	1170 mm
Typ	5392
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška úložné plochy 1	292 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	TPE
Materiál vloženého dna	Platformy ze sandvičových desek s bukovým dekorem
Ø koleček	200 mm
Výška úložné plochy 4	1182 mm
Nosnost celkem	750 kg
Výška úložné plochy 2	582 mm
Výška úložné plochy 3	882 mm
Hloubka	745 mm
Hloubka úložné plochy	680 mm
Výškové nastavení v rastru	100
Druh produktu	Skříňový vozík