

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12406****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919865 12406
GTIN	4017976124063
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy s protiskluzovou deskou se sítotiskem z vodězdorné překližky. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s kvalitními elastickými pneumatikami z plné gumy (200×50 mm) a náboji uloženými na kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Šířka	2210 mm
Hloubka	800 mm
Ø koleček	200 mm
Norma	EN 1757-3

Nosnost úložné plochy nahoře	500 kg
Typ	12406
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka úložné plochy	2000 mm
Materiál kolečka	pružné celogumové
Výška	925 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Maximální nosnost	1200 kg
Výška úložné plochy dole	283 mm
Hmotnost	156 kg
Druh produktu	Stolový vozík