

fetra[®]
....**Vozík se čtyřmi stěnami, Typ: 1550****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919877 1550
GTIN	4017976015507
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Vozík se čtyřmi stěnami s **vyjímatelnou** podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Typ	1550
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy	228 mm
Materiál kolečka	TPE

Ø koleček	160 mm
Maximální nosnost	500 kg
Hmotnost	35 kg
Výška	948 mm
Šířka	1030 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka úložné plochy	850 mm
Hloubka úložné plochy	500 mm
Hloubka	509 mm
Druh produktu	Vozík se čtyřmi stěnami