

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stojan na materiál, Typ: 3282****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919902 3282
GTIN	4017976328201
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce s platformou z ocelového plechu pro odkládání plastových boxů a drátěných košů. Výškové nastavování ručně v rastru 25 mm. 4 říditelná kolečka (dvě s aretací) s pneumatikami z termoplastického elastomeru. Naklápěcí platforma z ocelového plechu s jednostrannou příložnou hranou.

**Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Hmotnost	18 kg
Nastavitelný sklon	0; 15; 30 stupeň
Nosnost	150 kg
Typ	3282
Ø koleček	75 mm
Šířka úložné plochy	510 mm

Hĺoubka ůložné plochy	410 mm
Výškový rozsah	755 - 1105 mm
Druh produktu	Stojan na materiál