



## Skříňový vozík s 5 ložnými plochami, Typ: 5393



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919882 5393
GTIN	4017976019178
Třída artiklu	96F

### Popis

#### Provedení:

Konstrukce z úhelníkové oceli se surovým madlem. Čelní stěny, 1 podélná stěna a střecha obloženy drátěnou mřížkou 40×40×4 mm, zcela svařené. Uzávěr se zástrčkou s vahadlem a cylindrickým zámkem. 1 pevné a 4 volná dna z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Centrální brzdový systém TOTALSTOP u říditelných koleček.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

### Technický popis

Šířka úložné plochy	1200 mm
Nosnost celkem	750 kg
Výška úložné plochy 2	582 mm

Materiál vloženého dna	Platformy ze sandvičových desek s bukovým dekorem
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška	1792 mm
Šířka	1370 mm
Výška úložné plochy 1	292 mm
Výška úložné plochy 5	1482 mm
Materiál kolečka	TPE
Nosnost každé police	90 kg
Madlo	ano
Výška úložné plochy 3	882 mm
Norma	EN 1757-3
Hmotnost	175 kg
Ø koleček	200 mm
Typ	5393
Výška úložné plochy 4	1182 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka	845 mm
Hloubka úložné plochy	780 mm
Výškové nastavení v rastru	100
Druh produktu	Skříňový vozík