



Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2496B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Třída artiklu	96F

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Platformy z ocelového plechu **lícující** s rámem.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Norma	EN 1757-3
Hmotnost	42 kg
Materiál kolečka	TPE

Maximální nosnost	500 kg
Výška úložné plochy nahoře	860 mm
Hloubka	609 mm
Typ	2496B
Výška	860 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Šířka	737 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka úložné plochy	600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy dole	228 mm
Ø koleček	160 mm
Druh produktu	Stolový vozík