

**Stolový vozík se 3 úložnými plochami, Typ: 2750****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919840 2750
GTIN	4017976027500
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, police desky z dřevěného materiálu s povrchem s bukovým dekorem v rámu z ocelového úhelníku, po obvodu zvýšený okraj 12 mm vysoký. 2 pevná a 2 říditelná kolečka Ø 125 mm (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy dole	200 mm
Výška	1040 mm

Maximální nosnost	300 kg
Výška úložné plochy nahoře	820 mm
Materiál kolečka	TPE
Hloubka úložné plochy	500 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Výška úložné plochy střed	510 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	985 mm
Hloubka	511 mm
Typ	2750
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	35 kg
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Nosnost úložné plochy střed	80 kg
Druh produktu	Stolový vozík