

fetra[®]
....**Vozík se čtyřmi stěnami, Typ: 1551****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919877 1551
GTIN	4017976015514
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Vozík se čtyřmi stěnami s **vyjímatelnou** podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Typ	1551
Šířka	1180 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	40 kg

Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška	990 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška úložné plochy	270 mm
Ø koleček	200 mm
Materiál kolečka	TPE
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka úložné plochy	600 mm
Hloubka	609 mm
Druh produktu	Vozík se čtyřmi stěnami