

**Sklápěcí vozík, Typ: 3100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919808 3100
GTIN	4017976031002
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou). Platforma lisovaná z ocelového plechu, s nalepeným protiskluzovým povlakem. Pneumatiky z plné gumy.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška sklopená	240 mm
Hmotnost	12,5 kg
Výška úložné plochy	150 mm

Typ	3100
Ø koleček	100 mm
Hloubka sklopená	495 mm
Maximální nosnost	150 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka sklopená	760 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka úložné plochy	740 mm
Materiál kolečka	celogumové
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	480 mm
Druh produktu	Sklápěcí vozík