

**Stolový vozík se 3 úložnými plochami, Typ: 2752****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919840 2752
GTIN	4017976021317
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, police desky z dřevěného materiálu s povrchem s bukovým dekorem v rámu z ocelového úhelníku, po obvodu zvýšený okraj 12 mm vysoký. 2 pevná a 2 říditelná kolečka Ø 125 mm (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost úložné plochy střed	80 kg
Ø koleček	125 mm
Materiál kolečka	TPE

Norma	EN 1757-3
Šířka úložné plochy	1000 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Hloubka	611 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Hmotnost	49 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy dole	200 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy nahoře	820 mm
Výška	1040 mm
Šířka	1135 mm
Typ	2752
Maximální nosnost	300 kg
Výška úložné plochy střed	510 mm
Druh produktu	Stolový vozík