

fetra[®]
....**Vozík s madlem, Typ: 2503****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919800 2503
GTIN	4017976025032
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Norma	EN 1757-3
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka úložné plochy	1200 mm

Šířka	1325 mm
Typ	2503
Výška	990 mm
Výška úložné plochy	270 mm
Materiál kolečka	TPE
Hmotnost	35 kg
Ø koleček	200 mm
Nosnost	600 kg
Hloubka	809 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Druh produktu	Vozík s madlem