

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2400B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Platformy z ocelového plechu **lícující** s rámem.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Materiál kolečka	TPE
Hloubka úložné plochy	500 mm
Šířka	1047 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg

Ø koleček	160 mm
Norma	EN 1757-3
Typ	2400B
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy nahoře	860 mm
Maximální nosnost	500 kg
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Hloubka	509 mm
Hmotnost	45 kg
Výška	860 mm
Výška úložné plochy dole	228 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Druh produktu	Stolový vozík