



## Vozík se čtyřmi stěnami, Typ: 1552



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919877 1552
GTIN	4017976015521
Třída artiklu	96F

### Popis

#### Provedení:

Vozík se čtyřmi stěnami s **vyjímatelnou** podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

#### Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

### Technický popis

Ø koleček	200 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Typ	1552

Šířka	1180 mm
Materiál kolečka	TPE
Výška úložné plochy	270 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška	990 mm
Maximální nosnost	600 kg
Hmotnost	45 kg
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	709 mm
Druh produktu	Vozík se čtyřmi stěnami