

**Sklápěcí vozík, Typ: 3101****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	919808 3101
GTIN	4017976031019
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou). Platforma lisovaná z ocelového plechu, s nalepeným protiskluzovým povlakem. Pneumatiky z plné gumy.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Ø koleček	125 mm
Hloubka sklopená	630 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka sklopená	920 mm
Hmotnost	18,5 kg
Typ	3101
Maximální nosnost	250 kg
Výška sklopená	275 mm
Výška úložné plochy	185 mm
Šířka úložné plochy	910 mm
Materiál kolečka	celogumové
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	610 mm
Druh produktu	Sklápěcí vozík