

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	14,25 mm
Velikost stopky	10 mm
Celková délka L	70 mm
ISO kód držáku	SSSCR/L 1010E09
Délka hlavy L <sub>1</sub>	21 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 23
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500