

fetra[®]
....**Vozík se čtyřmi stěnami, Typ: 1553****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919877 1553
GTIN	4017976015538
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Vozík se čtyřmi stěnami s **vyjímatelnou** podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	990 mm
Maximální nosnost	600 kg
Typ	1553
Ø koleček	200 mm

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	TPE
Hmotnost	53 kg
Šířka úložné plochy	1200 mm
Výška úložné plochy	270 mm
Šířka	1380 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka úložné plochy	800 mm
Hloubka	809 mm
Druh produktu	Vozík se čtyřmi stěnami