

**Sklápěcí vozík, Typ: KW1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou). Platforma deska z dřevěného materiálu. Pneumatiky TPE, náboje s radiálními kuličkovými ložisky.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Šířka sklopená	815 mm
Typ	KW1
Výška sklopená	285 mm
Výška úložné plochy	205 mm
Maximální nosnost	250 kg

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka sklopená	470 mm
Hmotnost	15 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Ø koleček	125 mm
Šířka úložné plochy	720 mm
Materiál kolečka	TPE
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	450 mm
Druh produktu	Sklápěcí vozík