

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919865 12402
GTIN	4017976124025
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy s protiskluzovou deskou se sítotiskem z vodězdorné překližky. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s kvalitními elastickými pneumatikami z plné gumy (200×50 mm) a náboji uloženými na kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	700 mm
Typ	12402
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Maximální nosnost	1200 kg
Nosnost úložné plochy nahoře	500 kg
Ø koleček	200 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška úložné plochy dole	283 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	925 mm
Norma	EN 1757-3
Šířka	1210 mm
Hmotnost	67 kg
Materiál kolečka	pružné celogumové
Druh produktu	Stolový vozík