

**Etážový vozík se 4 úložnými plochami, Typ: 8311****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919880 8311
GTIN	4017976083117
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál kolečka	TPE
Ø koleček	200 mm
Madlo	ano

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Nosnost celkem	600 kg
Výška úložné plochy 3	1069 mm
Hmotnost	73 kg
Šířka	1169 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy 2	669 mm
Nosnost každé police	90 kg
Výška úložné plochy 4	1469 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška úložné plochy 1	269 mm
Výška	1800 mm
Typ	8311
Rastr výškového nastavení	100 mm
Hloubka	609 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík