



## Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2402B



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Třída artiklu	96F

### Popis

#### Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Platformy z ocelového plechu **lícující** s rámem.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

#### Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

### Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Maximální nosnost	600 kg
Ø koleček	200 mm
Typ	2402B

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy dole	270 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Materiál kolečka	TPE
Výška	900 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	709 mm
Hmotnost	61 kg
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Šířka	1197 mm
Výška úložné plochy nahoře	900 mm
Druh produktu	Stolový vozík