



Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2403B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Třída artiklu	96F

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Platformy z ocelového plechu **lícující** s rámem.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	TPE
Hloubka	809 mm

Výška	900 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Hloubka úložné plochy	800 mm
Šířka	1397 mm
Šířka úložné plochy	1200 mm
Výška úložné plochy dole	270 mm
Výška úložné plochy nahoře	900 mm
Ø koleček	200 mm
Maximální nosnost	600 kg
Typ	2403B
Hmotnost	78 kg
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Stolový vozík