

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2496****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919860 2496
GTIN	4017976502496
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál kolečka	TPE
Šířka	737 mm
Norma	EN 1757-3

Výška úložné plochy dole	228 mm
Hloubka	609 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Maximální nosnost	500 kg
Šířka úložné plochy	600 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	32 kg
Ø koleček	160 mm
Typ	2496
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy nahoře	860 mm
Výška	860 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Druh produktu	Stolový vozík