


Garant**WN.G 060404, Typ: HB7410-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB7410-1
GTIN	4045197937759
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060404 HB7410-1 Druh: HB7410-1

Lamač třísek: TAM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 90 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	TAM
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 90 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	Ti
Druh	HB7410-1
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNGG 060404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení