

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252070 HB7410-1
GTIN	4045197937780
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 90 m/min
Řezný materiál	HB7410-1
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	Ti
Lamač třísek	TAM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGG 080408

Technický list

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení