


**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7410-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260058 HB7410-1
GTIN	4045197937803
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB7410-1 Druh: HB7410-1  
Lamač třísek: TAS  
Tolerance: G  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 90 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	Ti
Lamač třísek	TAS
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Druh	HB7410-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 90 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení