

fetra[®]
....**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 4820****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919870 4820
GTIN	4017976048208
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, **olejotěsné vany**. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. **Olejotěsné vany se 40 mm** vysokým okrajem.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Typ	4820
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál kolečka	TPE

Maximální nosnost	400 kg
Šířka	1021 mm
Výška	870 mm
Výška úložné plochy dole	207 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Hmotnost	36 kg
Šířka úložné plochy	850 mm
Ø koleček	160 mm
Výška úložné plochy nahoře	829 mm
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	500 mm
Hloubka	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík