

HOLEX**Krátká vrtací hlavička typ A, BT 50, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303166 2,5-16 |
| GTIN | 4045197937940 |
| Třída artiklu | 32K |

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

- **Štíhla konstrukce.**
- **Směrovaný přenos chladícího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.**
- **Optimální přídržné momenty na nástroj.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Rozsah upínání | 2,5 - 16 mm |
| Vnější Ø D | 50 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 106 mm |
| Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 |
| Upnutí | BT 50 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 50 μm |
| Maximální utahovací moment M _{d max.} | ≤ 14 Nm |
| Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |