

Garant**Krátká vrtací hlavička typ AD, BT 40, Rozsah upínání: 0,5-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Štíhla konstrukce.**
- **Směrovaný přenos chladícího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.**
- **Optimální přídržné momenty na nástroj.**

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	43 mm
Délka vyložení rozměr A	92 mm
Rozsah upínání	0,5 - 13 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička