

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 4822****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919870 4822
GTIN	4017976048222
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, **olejotěsné vany**. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. **Olejotěsné vany se 40 mm** vysokým okrajem.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál kolečka	TPE
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Typ	4822

Ø koleček	200 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Výška úložné plochy dole	248 mm
Hmotnost	47 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Šířka	1171 mm
Výška úložné plochy nahoře	870 mm
Maximální nosnost	400 kg
Výška	910 mm
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík