

**Garant****APMX 16..12 TR, HB7515, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Tloušťka desky: 5,76 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,14 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,14 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMX 16..12 TR
Typ	HB7515
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,76 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	265 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	170 m/min	M
GG(G)	omezené použití	170 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		