

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 16/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	6,13 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	3,73 stupeň
Počet břitů Z	2
Ø stopky D_s h6	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	24 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	30 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Délka vyložení L_1	70 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310

Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2