

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
20/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,13 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,26 stupeň
Upínací závit M	M10
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	28 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
\varnothing břitu D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Ø D ₂	18 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	0,3 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219799 1