

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 35/3mm**


Údaje o objednávce

Artikové číslo	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Třída artiklu	210

Popis
Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	20,43 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	68 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	58 mm
Ø břitu D_c	35 mm
Ø D_3	23 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,68 stupeň

Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP