

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů  
Z: 30/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Počet břitů Z	3
$\varnothing$ břitu $D_c$	30 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	32 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,23 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	15,43 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení $\kappa$	16 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil  
Torx Plus® 10IP

674252 10IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2