

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
28/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø břitu D_c	28 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	54 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	13,43 mm
Celková délka $L_{celk.}$	36 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,56 stupeň
Ø D_3	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm
Počet břitů Z	2

Upínací závit M	M12
Ø D ₂	21 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	44 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 10IP

674252 10IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2