

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
25/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,29 stupeň
Ø D_1 h6	12,5 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	38 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka $L_{celk.}$	36 mm
Ø D_3	13 mm
Upínací závit M	M12

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Vnitřní chlazení	ano
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP