

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
35/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	68 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø břitu D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,68 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Počet břitů Z	3
Upínací závit M	M16
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2