

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 40/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	25,43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,35 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	250 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	68 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm

Počet břitů Z	4
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP