

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 35/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,99 stupeň
Ø břitu D_c	35 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	54 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	15,34 mm
Ø D_3	19 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0