

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
50/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	84 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Ø břitu D _c	50 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,5 mm
Počet břitů Z	3

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,51 stupeň
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP