

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
63/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,06 stupeň
Ø D ₃	47 mm
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování a _p	1,5 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Celková délka L _{celk.}	50 mm

Ø břitu D_c	63 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	110 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	43,34 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	124 mm
Vnitřní chlazení	ano
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP