

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
52/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	32,34 mm
Ø břitu D_c	52 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,42 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	102 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	88 mm

Ø D ₃	36 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,5 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Vnitřní chlazení	ano
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 5,0 Nm

211750 5,0