

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
30/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø D ₃	14 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,5 mm
Upínací závit M	M16
Ø D ₂	29 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	10,34 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	4,42 stupeň
Ø břitu D _c	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	47 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	58 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0