

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
100/7mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	7
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,57 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	80,34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	198 mm
\varnothing břitu D_c	100 mm
Upínací otvor \varnothing	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP