

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	8 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Řada	Power Tang
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2