

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Upínací závit M	M10
Počet břitů Z	3
Ø břitu D_c	20 mm
Ø D_2	18,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	8 mm

Řada	Power Tang
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP