

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.

Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8 IP**.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	8 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	30 mm
Počet břitů Z	3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Upínací závit M	M12
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_2	23 mm

Řada	Power Tang
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2