

**Garant****90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, se závitem, Ø D / Zef: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Třída artiklu	210

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	39 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Ø $D_2$	30 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Upínací závit M	M16
Řada	Power Tang
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Počet vyměnitelných břitových destiček	15
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení $\kappa$	90
Použití frézy	rohové frézování

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2