

**Garant****90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, sopka Weldon, Ø D / Zef: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Třída artiklu	210

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	47 mm
Délka vyložení $L_1$	69 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	131 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Řada	Power Tang
Počet vyměnitelných břitových destiček	18
Provedení stopky	sopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP