

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, se závitem, Ø D / Zef: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Třída artiklu	210

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Celková délka L _{celk.}	45 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
Efektivní počet břitů Z _{eff}	2
Maximální hloubka řezu a _{p max}	32 mm
Upínací závit M	M12
Řada	Power Tang
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.U0904..
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90
Použití frézy	rohové frézování

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2